


**WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225628 S
GTIN	4960664686568
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met **6 snijkanten** – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd. Geslepen uitvoering voor duidelijk hogere oppervlaktekwaliteiten.

Toepassing:

De **GL-geometrie** is vanwege de geslepen uitvoering en de vlakke snijkant geschikt voor goede oppervlakken.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,06 – 0,1 mm

ISO-code wisselplaat: WNEU 080608 EN-GL

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	S
ISO-code wisselplaat	WNEU 080608 EN-GL
Hoekradius	0,8 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,06 – 0,1 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		