


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7510, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x4 snijkanten.

Advies:**Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mmVoeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,25 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		