

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Micro precisiespanhouder verlengstuk met cilinderschacht, Spanbereik:  
1-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Artikelklasse	34F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Schachten speciaal bewerkt. Met RFID/Balluff-chip-boring. De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!

**Voordeel:**

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

**Levering:**

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820– 308835, GARANT-spantangen nr. 309563, ALBRECHT spantangen nr. 309572 - 309573.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
L <sub>1</sub>	67 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Sleutelwijdte SW	19 mm
Ø d	20 mm

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder