

Garant

Freesplaat 90° voor afschuinen / afbramen, HB7720, Maximale freesdiepte S_{max}: 1,2mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217277 1,2
GTIN	4045197542977
Artikelklasse	21C

Technische beschrijving

Maximale freesdiepte S _{max}	1,2 mm
Type	P12
Minimale kerngat-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Buiten-Ø D	9,6 mm
Soort	HB7720
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		