


**Garant****SEKW 1204 AFTN, HB7515, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.Voeding  $f_z$  per tand: 0,19 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,19 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	SEKW 1204 AFTN
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	320 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	230 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	150 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	150 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		