

**Garant****Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/6mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	214400 40/6
GTIN	4045197131737
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

**Voordeel:**

**zeer hoge productiviteit door:**

- Maximale snijsnelheid.
- Zeer hoge voedingen.
- Korte bewerkingstijden.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,5** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Maximale buiten-Ø $D_{max}$	48,2 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	40 mm

Snijkant- $\varnothing D_c$	40 mm
Opnameboring- $\varnothing$	16 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	48 mm
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek $\alpha_{max}$	0,76 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	94 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	88 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	37,5 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219809
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,5 Nm	211750 1,5
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP