



Hoekfrees 90° MECX, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	88 mm
Aantal snijkanten Z	7
Ramplinglengte L voor α _{max}	21 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	47 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,55 graden

Ø D ₃	22 mm
Schachuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------