

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227155 GG
GTIN	4960664622573
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 4$ mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,09 – 0,16 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 070302 ER-JT
Soort	PR1210
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		