

Garant**VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,1 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	122481 6,1
GTIN	4062406790936
Artikelklasse	11E

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

aanbevolen maximale boordiepte L_2	24,9 mm
Tolerantie nominale \emptyset	m7
Norm	DIN 6537 K
Spaangroeflengte L_c	34,05 mm
Schacht- $\emptyset D_s$	8 mm
Nominale $\emptyset D_c$	6,1 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	79 mm
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	4xD

Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
Inconel	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		