

Garant**Freesplaat 60°, HB7720, Oplopend met: M36X4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217285 M36X4
GTIN	4045197445452
Artikelklasse	21C

Omschrijving**Opmerking:**

Bij draadsnijplaten met **gecorrigeerd profiel** vervalt het corrigeren van de te programmeren diameter. Daarom deze platen alleen voor de aangegeven schroefdraden gebruiken.

Bij gebruik van de circulaire frees nr. 217252 gr. 18L en 18XL kan de deelprofielplaat nr. 217281 gr. 1–4 alleen tot spoed 3,0 worden toegepast.

Technische beschrijving

voor schroefdraad \geq	uitsluitend M36-M54x4 gecorrigeerd profiel
Diepte t	2,262 mm
Plaatgeometrie	Volprofiel
Buiten- \varnothing D	26 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	4 mm

Toepassing	Binnen
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	MF
Draadsoort	M
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Type	P26
Aantal snijkanten Z	6
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M

RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		