

Garant

**Aluking vlak- / hoekfrees 90° HPC, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
40/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Tangentiale vlak- / hoekfrees voor **exacte 90°-hoeken**. Gedeeltelijk met verticaal instelbare snijkanten voor de hoogste nauwkeurigheid. Nauwkeurige wisselplatenbedding door spanpenklemming.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
geschikte wisselplaat	BG.. 15L5..
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Penaantrekschroef	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Spanpen	219893
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Penaantrekschroef	219894
Stelschroef	219892
Spanpen	219893