

Garant**Aluking vlak- / hoekfrees 90° HPC, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
125/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Tangentiale vlak- / hoekfrees voor **exacte 90°-hoeken**. Gedeeltelijk met verticaal instelbare snijkanten voor de hoogste nauwkeurigheid. Nauwkeurige wisselplatenbedding door spanpenklemming.

Technische beschrijving

Penaantrekschroef	219894 (SW3; 5,0 Nm)
geschikte wisselplaat	BG.. 15L5..
Opnameboring-Ø	40 mm
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Stelschroef	219892
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Spanpen	219893

Snijkanten instelbaar	2
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanpen	219893
Penaantrekschroef	219894
Stelschroef	219892