

Garant**VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	122481 4,5
GTIN	4062406790776
Artikelklasse	11E

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

Voeding f in titanium > 850 N/mm ²	0,06 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	17,3 mm
Norm	DIN 6537 K
Schacht-Ø D _s	6 mm
Nominale Ø D _c	4,5 mm
Tolerantie nominale Ø	m7
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	24,05 mm
Totale lengte L	66 mm
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	4xD

Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
Inconel	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		