

**Garant**

**Aluking vlak- / hoekfrees 90° HPC, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
63/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tangentiale vlak- / hoekfrees voor **exacte 90°-hoeken**. Gedeeltelijk met verticaal instelbare snijkanten voor de hoogste nauwkeurigheid. Nauwkeurige wisselplatenbedding door spanpenklemming.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Penaantrekschroef	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Stelschroef	219892
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	BG.. 15L5..
Spanpen	219893

Snijkanten instelbaar	1
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Penaantrekschroef	219894
Spanpen	219893
Stelschroef	219892