



Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\max}$	10 mm
Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	68 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Afkoppellengte L_1	23 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{\max}	9 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	26 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,27 graden
Ø D_3	10 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------