

Garant
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	122681 8,5
GTIN	4062406792046
Artikelklasse	11E

Omschrijving
Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	61,05 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	103 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D_c	8,5 mm
Norm	DIN 6537
aanbevolen maximale boordiepte L_2	48,3 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm ²	0,11 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	m7
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6xD

Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
Inconel	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		