


Garant**Draad-freeswisselplaat voor binnen- en buitendraad 55°, HB7720, Gangen per inch: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218024 11
GTIN	4045197412386
Artikelklasse	21D

Omschrijving**Uitvoering:**

stabele wisselplaat. **2-voudig inzetbaar.**

- **Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid.**

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Tolerantieklasse Medium Class A.

Technische beschrijving

Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Binnen-/buitentoepassing	Buiten
Gangen per inch	11
Draadspoed	2,309 mm
Aantal snijkanten Z	10
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	BSP
Draadsoort	BSW
Draadsoort	G
Draadsoort	BSP-LH
Draadsoort	G-LH
Flankhoek	55 graden
Plaatafmeting	27 mm
Voeding f_z in staal < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Voeding f_z in RVS < 900 N/mm ²	0,05 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		

nat maximaal

geschikt