


**Garant**

**Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60°, HB7720, Oplopend met: 3,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218009 3,5
GTIN	4045197412188
Artikelklasse	21D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele wisselplaat. **2-voudig inzetbaar.**

- **Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid.**

**Toepassing:**

**Voor metrische binnendraad** volgens DIN / ISO (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

**Technische beschrijving**

Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Volprofiel	ja
Draadspoed	3,5 mm
Aantal snijkanten Z	7
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	M-LH

Draadsoort	MF
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Plaatafmeting	27 mm
Voeding $f_z$ in staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Voeding $f_z$ in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	70 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		