

Garant**VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 9,2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 122681 9,2 |
| GTIN | 4062406792114 |
| Artikelklasse | 11E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Tolerantie nominale Ø | m7 |
| Norm | DIN 6537 |
| Voeding f in titanium > 850 N/mm ² | 0,12 mm/omw, |
| aanbevolen maximale boordiepte L ₂ | 47,2 mm |
| Spaangroeflengte L _c | 61 mm |
| Schacht-Ø D _s | 10 mm |
| Nominale Ø D _c | 9,2 mm |
| Totale lengte L | 103 mm |
| Coating | TiAlSiN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 6xD |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tophoek | 140 graden |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Semi-standaard | ja |
| Gekleurde ring | roze |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|------------------|----------------|----------|
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Inconel | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |