

metabo**Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu, Type: 18LTX300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074060 18LTX300
GTIN	4007430333292
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.**

De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):

- **Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.**
- **Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doordraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.**

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroefmachine met 1/2-inch-buitenvierkant en 300 Nm.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.**
- **Terugslagvrij werken met zeer hoog draaimoment.**
- **Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingspectrum.**
- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**

- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× LiHD-accu, lader en metaBOX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Gewicht zonder accu	1,1 kg
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
maximaal losbreekmoment	480 Nm
Draaimomentstanden	12
Accutype	Lithium-ion
maximaal draaimoment	300 Nm
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Typisch gebruik	Heavy Duty
Verpakking	Metabox
Motortype	Borstelloos
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname	Buitenvierkant
Fabrikantnummer	SSW 18 LTX 300 BL
Maximaal aantal slagen	3750 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	1,7 kg
Onbelast toerental	0 - 2650 min ⁻¹

Producttype

Slagschroefmachine