


Garant**Af- / insteekplaat, HU7310, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273709 2
GTIN	4067263736714
Artikelklasse	21L

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Steekbreedte w	2 mm
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedeccondities	continu
Soort	HU7310
Hoekradius R	0,05 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		