

**Accu-handcirkelzaag, Type: GKM18V50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Accu-metaalcirkelzaag** voor snel en nauwkeurig zagen, vrijwel vonkvrij.

- **Geïntegreerde, robuuste spaanverzameldoos voor een hoge arbeidsveiligheid en schone oppervlakken.**
- **Nauwkeurige snedes dankzij snijlijnweergave, kijkvenster en geïntegreerde LED-verlichting.**
- **Monteerbare parallelle aanslag voor een perfecte geleiding bij het zagen in lengterichting.**

**Levering:**

Inclusief 2 × 18V 5Ah accu, lader, parallelle aanslag en L-BOXX.

**Opmerking:**

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 en nr. 073866 e.v.

**Technische beschrijving**

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2,2 kg
Accucapaciteit	5 Ah
Zaagblad-Ø	136 mm
Maximale snijdiepte 90°	50 mm

Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	GKM 18V-50
Accutype	Lithium-ion
Maximaal toerental	4250 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Uitvoering	Metaalcirkelzaag
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Zaag