

**Garant**
**VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	122681 4,5
GTIN	4062406791643
Artikelklasse	11E

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Speciaal voor de verspaning van **titanium- en nikkelbasislegeringen**. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor **hoge standtijden** en een **optimale boringskwaliteit** en **zeer geringe braamvorming**.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	74 mm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	29,3 mm
Nominale Ø $D_c$	4,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/omw,
Spaangroeflengte $L_c$	36,05 mm
Norm	DIN 6537
Tolerantie nominale Ø	m7
Coating	TiAlSiN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6xD

Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Inconel	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		