

**metabo****Excenterschuurmachine, Type: SXE3125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lichte, handige slijper met perfecte ergonomie voor werken met weinig trillingen.

- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.**
- **Steunschijf met meerdere gaten voor effectieve afzuiging.**
- **Greepgedeelte met slipvrij softgrip-oppervlak.**
- **Robuust gegoten aluminium lagerbehuizing.**
- **Trillings- en geluidsarm werken.**
- **Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger**
- **Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger.**

**Levering:**

Steunschijf 'multi-hole' met klittenbandhechting, zeskantsleutel, stofzak van textiel.

**Opmerking:**

Geschikte schuurcirkel met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.

**Technische beschrijving**

Wattage	310 W
Fabrikantnummer	SXE 3125
Schuurcirkel	3,0 mm
Omwentelingen	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>

Gewicht	1,5 kg
Schuurzool-Ø	125 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Excenterschuurmachine