

metabo**Rechte slijper, Type: GE710C**

Bestelgegevens

Bestelnummer	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.

- **Nauwkeurige spanhals voor stationair gebruik.**
- **Vooraf selecteerbare toerentalstanden.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor wanneer het inzetgereedschap is geblokkeerd voor veilige werkzaamheden.**

Bijzonder kort, **compact ontwerp** voor het werken aan inwendige rondingen of andere smalle gedeeltes.

Levering:

Spantang 6 mm, 2 steeksleutels.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Gewicht	1,4 kg
Toerentalbereik	13000 - 34000 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	710 W

Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GE 710 Compact
Maximale vibratie volgens EN	6,8 m/s ²
Producttype	Rechte slijper