

metabo**Rechte slijper, Type: GE950GP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.

- **Nauwkeurige spanhals voor stationair gebruik.**
- **Vooraf selecteerbare toerentalstanden.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor wanneer het inzetgereedschap is geblokkeerd voor veilige werkzaamheden.**

De rechte slijpers met een **lange slijpsspindel** zijn **ideaal voor het afbramen** of slijpen van lasnaden op moeilijk bereikbare plekken.

Met **gereduceerd toerentalbereik** voor krachtig slijpen met lamellenslijpwielen.

Levering:

Spantang 6 mm, rubber beschermkap, extra handgreep, 1 steeksleutel.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Gewicht	1,7 kg
Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GE 950 G
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²

Wattage	950 W
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Toerentalbereik	2500 - 8700 min ⁻¹
Producttype	Rechte slijper