

Garant

GARANT Softcut® HSI smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
100/10mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214908 100/10
GTIN	4045197674692
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

Toepassing:

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

Opmerking:

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Voor exacte 90°-hoeken $a_p = 6$ mm kiezen.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	32 mm
----------------	-------

Snijkant-Ø D_c	100 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 0836..
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	10
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219863