



Haakse slijper GWS, Type: GWS17125SB



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper in een compacte uitvoering met verbeterde vermogen-greepomtrekverhouding, met toerentalkeuze en intelligent remsysteem

- **met toerentalkeuze**
- **Intelligent remsysteem voor snelle schijfstilstand bij uitschakeling van het gereedschap en Drop Control.**
- **KickBack Control, herstartbeveiliging en zijhandgreep met Vibration Control voor hoge gebruikersbescherming.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	Intelligent remsysteem
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg
Wattage	1700 W
Nominale spanning	230 V
Toerentalbereik	2800 - 11500 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GWS 17-125 SB

Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper