

metabo**Satineermachine, Type: SE17-200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige satineermachine met krachtige motor van 1700 watt voor slijpen, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten.

- **Smal greepgedeelte voor optimale geleiding.**
- **Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Spindelvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snel wisselen van accessoires.**
- **Snel en zonder gereedschap afstellen van het spatbord en extra handgreep.**
- **Geluidsarme, vormgebonden opspandoorn voor een gelijkmatig slijpbeeld.**
- **Overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**

Levering:

Inclusief extra handvat.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2,9 kg

Fabrikantnummer	SE 17-200 RT
Wattage	1700 W
Kabellengte	4 m
Toerentalbereik	800 - 3000 min ⁻¹
Gereedschapsopname	M 14
Schuurrollengte	50 - 100 mm
Draaimoment	17 Nm
Schuurrol-Ø	100 - 200 mm