

metabo**Elektronische bandslijper, Type: BFE9-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige, compacte bandslijper voor slijpen, satineren en afbramen op moeilijk bereikbare plaatsen.

- **Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.**
- **Schuurvoorzetstuk met 270° zwenken zonder gereedschap voor aanpassing aan elke werkpositie.**
- **Geprofileerde aandrijfrol: vermindert het slippen van de schuurband.**
- **Zonder gereedschap de schuurband wisselen en een verstelbare bandgeleiding.**
- **Elektronische zachte start.**
- **Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

Levering:

Extra handgreep, plaatstalen koffer, schuurbandarm (6, 13, 19 mm), 10 schuurbanden (6×457 mm; P60), 10 schuurbanden (6×457 mm; P120), 10 schuurbanden (19×457 mm; P60), 10 schuurbanden (19×457 mm; P120), 4 vliesschuurbanden.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	BFE 9-20
Kabellengte	4 m
Energievoorziening	Netvoeding

Bandlengte	457 mm
Gewicht	1,8 kg
Verpakking	Plaatstalen koffer
Wattage	950 W
maximale bandsnelheid	9 - 20 m/s
Bandbreedte	6 - 19 mm