

melabo**Tafelslijpmachine 230 V, Type: DS200P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.

- **Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.**
- **Krachtige machine voor veeleisende slijp- en afbraamwerkzaamheden.**
- **Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.**
- **Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.**
- **Grote, kantelbare gereedschapssteun met praktische V-groef voor het slijpen van lasnaalden.**
- **Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.**
- **Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.**
- **Maximale arbeidsveiligheid dankzij extra grote, stabiele vonkwerende schermen.**

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijven 36 P en 60 N, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Opmerking:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	DS 200 Plus
Maximaal toerental	2980 min ⁻¹
Wattage	600 W
Slijpsteenboring-Ø H	32 mm
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Slijpsteen-Ø D	200 mm
Gewicht	17,5 kg
Kabellengte	1,8 m
Nominaal vermogen	230 V