



## Rechte slijper Accu, Type: M18FDGRB



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Krachtige 18 V / 5,0 Ah rechte slijper (accu-) met borstelloze POWERSTATE™-motor.

- **REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.**
- **REDLITHIUM-ION™ accu met controle van de afzonderlijke cellen.**
- **Universele opname voor alle op de markt gebruikelijke accessoires van 6 en 8 mm.**
- **Zeer slank ontwerp voor meer gebruikscomfort.**
- **Verwisselbare stofbeschermerroosters beschermen de motor en verlengen de levensduur ervan.**
- **Spindelhal met rubberlaag voor extra gebruikscomfort.**
- **Herstartbeveiliging.**

#### Levering:

Inclusief lader, spantang 6 mm, spantang 8 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17, 2 x stofbeschermerrooster, HD-box.

#### Opmerking:

zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073811 e.v.

geschikte stiftrezen vindt u onder nr. 540200 e.v.

Geschikte slijpstiften vindt u onder nr. 550600 e.v.

Geschikte polijststiften vindt u onder nr. 551850 e.v.

## Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Gewicht	2 kg
maximale spantang-Ø	6 - 8 mm
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik	27000 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale schijf-Ø	50 mm
Gewicht inclusief accu	2 kg
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	5 Ah
Fabrikantnummer	M18 FDGRB
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Producttype	Rechte slijper