

**CNMG 120404, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	CERMET
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PP

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CCX
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien