

**CNMG 120408, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	PP
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	CERMET
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoofdtoepassing	P
Soort	CCX
Coating	gecoat
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien