


DNMG 150604, Soort: CCX

Bestelgegevens

Bestelnummer	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CCX Soort: CCX
 Spaanbreker: PP
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Coating	gecoat
Snij materiaal	CERMET
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Soort	CCX
Producttype	Wisselplaat voor het draaien