

**VNMG 160408, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PP
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CCX
Snijmateriaal	CERMET
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien