

**CCMT 09T308, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T308 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,8 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 310 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Soort	CCX
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	PP
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 310 m/min
Snijmateriaal	CERMET
Producttype	Wisselplaat voor het draaien