

**DC.T 11T302, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Artikelklasse	25E

**Omschrijving****Technische beschrijving**

Spaanbreker	PP
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT11T302
Coating	gecoat
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	CERMET
Tolerantie	M
Soort	CCX
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 370 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien