

**VBMT 110308, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VBMT 110308 CCX Soort: CCX  
Spaanbreker: PP  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 140 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	VBMT110308
Snijmateriaal	CERMET
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	2

Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PP
Soort	CCX
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien