



## Hoekfrees 90° MEC17, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 125/9mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 227510 125/9  |
| GTIN          | 4960664473175 |
| Artikelklasse | 250           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

### Technische beschrijving

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Wisselplaatschroef                    | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$      | 15,7 mm              |
| geschikte wisselplaat                 | BDMT 170408          |
| Snijkant-Ø $D_c$                      | 125 mm               |
| Opnameboring-Ø                        | 40 mm                |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$     | 63 mm                |
| Aantal snijkanten Z                   | 9                    |
| Rampinghoek $\alpha_{\max}$           | 0,12 graden          |
| Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$ | 116,6 mm             |

|   |                  |
|---|------------------|
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 243 mm           |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 248 mm           |
| $\varnothing D_3$                         | 118 mm           |
| Schachtuitvoering                         | met boring       |
| Instelhoek $\kappa$                       | 90 graden        |
| Freestoepping                             | Ramping          |
| Freestoepping                             | Hoekfrezen       |
| Freestoepping                             | Circulair frezen |
| Inwendige koeling                         | ja               |
| Producttype                               | Hoekfrezen       |

## Accessoires

|             |        |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229709 |
|-------------|--------|