

**DNMG 150612, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Soort	CA315
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Spaanbreker	KG
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,5 - 3,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien