

**DNMG 150608, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	KG
Coating	gecoat
Soort	CA315
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 3,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien