

**CC.T 09T304, Soort: CA315**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	K
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA315
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien