

**WNMG 080412, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Spaanbreker	KG
Tolerantie	M
Hoekradius	1,2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Soort	CA315
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien