

**DC.T 11T308, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Soort	CA315
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	GK
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien