

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Soort: PR1725
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Neventoepassing	P
Soort	PR1725
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien