

**CC.T 09T302, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T302 PR1725 Soort: PR1725
 Spaanbreker: MFP-SKS
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Neventoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	PR1725
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	G
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Spaanbreker	MFP-SKS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien