



## DCMX 070204 Wiper, Soort: PR1725



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Artikelklasse	25E

### Omschrijving

DCMX 070204 Wiper PR1725 Soort: PR1725  
 Spaanbreker: WP  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

### Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	50 - 150 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M

Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	WP
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Neventoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Soort	PR1725
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Producttype	Wisselplaat voor het draaien