

**DCGT 070201, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MFP-SKS
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snij diepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	G

Soort	PR1725
Snijmateriaal	HM
Neventoepassing	P
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien