

**DC.T 11T302, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	PR1725
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Spaanbreker	MFP-SKS
Coating	gecoat
Tolerantie	G
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min

Neventoepassing	P
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien